

# Kit de maintenance pour mitigeurs

Gamme ULTRAMIX

Fiche Technique



## Description

La précision, la sensibilité et la durée de vie d'un mitigeur thermostatique seront assurées à condition qu'il soit parfaitement entretenu et correctement choisi initialement. La maintenance d'un ULTRAMIX est extrêmement simple puisque le mécanisme interchangeable se nettoie ou s'échange facilement. Vérifier et éventuellement remplacer les pièces élastomères tous les 18 mois.

Nettoyer, brosser et détartrer la cartouche tous les :

- 18 mois pour un TH de 25 (eau plutôt dure)
- 12 mois pour un TH de 32 (eau dure)
- 6 mois pour un TH de 40 (eau très dure)

En cas de changement de la cartouche, contrôler et nettoyer les sièges situés au fond du mitigeur et nettoyer-les si nécessaire.

Refaire systématiquement l'étalonnage du mitigeur après un arrêt ou un entretien.

Si la température après l'étalonnage n'est pas constante, contrôler que les joints toriques et autres pièces élastomères sont à la même hauteur

Si une des deux arrivées d'eau ne se fait pas correctement vérifier que les filtres ont été nettoyés et remis en place dans le bon sens. Vérifiez que la remise en eau n'a pas causé un afflux brusque de silice, de sable ou de tout autre débris.

Pour la procédure de maintenance Ultramix, veuillez vous référer à la fiche technique du mitigeur correspondant.

### **Composition des kits et références**

Il existe deux kits pour réaliser la maintenance de la cartouche ULTRAMIX :

- Un kit complet qui inclut toutes les pièces d'usure habituelles :


- Les 2 filtres inox
- Les ensembles clapets et portes clapets assemblés
- Les vis de tampon
- Le joint de tampon/cartouche
- Les 2 supports filtres en élastomère
- Les joints de vis

<b>POUR CARTOUCHE TYPE</b>	<b>CODE RÉF. KIT COMPLET</b>
TX1, TX2, TX137, TX237	22TB120002
TX3, TX337	22TB120003
TX4, TX437	22TB120004
TX5, TX537	22TB120005
TX6, TX637	22TB120006



- Un kit simplifié, qui contient également toutes les pièces d'usure habituelles à l'exception des vis inox de fixation de cartouche

POUR CARTOUCHE TYPE	CODE RÉF. KIT COMPLET
TX1, TX2, TX137, TX237	22TB120022 (sans vis inox de fixation de cartouche)
TX3, TX337	22TB120023 (sans vis inox de fixation de cartouche)
TX4, TX437	22TB120024 (sans vis inox de fixation de cartouche)
TX5, TX537	22TB120025 (sans vis inox de fixation de cartouche)
TX6, TX637	22TB120026 (sans vis inox de fixation de cartouche)



Les descriptions, photographies et illustrations contenues dans cette fiche technique sont fournies seulement à titre informatif et ne sont pas contractuelles. Watts se réserve le droit d'apporter toute modification technique ou esthétique à ses produits sans aucun avertissement préalable. Garantie : toutes les ventes ou contrats de vente sont expressément conditionnés à l'acceptation par l'acheteur des conditions générales de vente Watts figurant sur notre site internet. Watts s'oppose ainsi à toute autre modalité, différente ou additionnelle des modalités Watts, quel que soit le support de communication de l'acheteur dans laquelle elle est contenue ainsi que sa forme, à moins d'un accord écrit spécifique signé par un dirigeant de Watts.



**WATTS INDUSTRIES France**

1590 avenue d'Orange • CS 10101 Sorgues 84275 VEDENE CEDEX • France  
Tel. +33 (0)4 90 33 28 28 • Fax +33 (0)4 90 33 28 39  
contact@wattswater.com • www.wattswater.co.uk